


Magnetni svitak VACN-H1-A1-1

Broj artikla: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V DC.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vrijeme privlačenja	12 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	24 V DC: 11,9 W
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 60 °C (kod ograničenog trajanja uključenja)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar