


Magnetni svitak VACN-H1-A1-2A

Broj artikla: 8022878

FESTO

for 14 mm armature, connection pattern type A, to EN 175 301,
110 V AC/50-60 Hz.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vrijeme privlačenja	12 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 36 VA, holding power: 18.5 VA
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 60 °C (kod ograničenog trajanja uključenja)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar