


# Magnetni svitak VACS-C-C1-7A

Broj artikla: 8025337

FESTO

Tip C spojnog rastera, prema EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	IEC 61010-1
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	48 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 2.5 VA, snaga držanja 1.9 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Ograničenje temperature okoline i medija	-10 - 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	35,6 g
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 prema EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar