


# Prigušnica VFFG-T-M5-7

Broj artikla: 8025711

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Vrsta pričvršćenja	s navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	19,1 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni promjer	0,7 mm
b-vrijednost	0,5
C vrijednost	0,07 l/sbar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,5 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material hollow bolt	PA