


# P priključna letva VABM-B10-25-G12-3-P53-E

Broj artikla: 8026238

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                         |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                  | 27,5 mm                            |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta   | 3                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Težina proizvoda               | 340 g                              |
| Vrsta pričvršćenja             | s kutnikom za pričvršćenje         |
| Pneumatski priključak 1        | G1/2                               |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                      |
| Material manifold              | Aluminijska legura za gnječenje    |