

# P priključna letva VABM-B10-30-G34-2-P53

Broj artikla: 8026338

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	818 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za pričvršćenje
Pneumatski priključak 1	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje