

Blok podnožja VABM-B10-30S-G12-6

Broj artikla: 8026381

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1.776 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje