

# Blok podnožja VABM-B10-30S-N12-8

Broj artikla: 8026392

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                         |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                  | 32 mm                              |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta   | 8                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Težina proizvoda               | 2.285 g                            |
| Vrsta pričvršćenja             | s prolaznim provrtom               |
| Pneumatski priključak 1        | 1/2 NPT                            |
| Pneumatski priključak 3        | 1/2 NPT                            |
| Pneumatski priključak 5        | 1/2 NPT                            |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                      |
| Material manifold              | Aluminijska legura za gnječenje    |