


Magnetni svitak VACN-N-A1-3A

Broj artikla: 8029135

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,
230V AC/50-60 Hz.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Izolirana žica s klasom izolacije	F
Parametri svitka	230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 6,2 VA, snaga držanja 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 4,9 VA, snaga držanja 2,9 VA
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjesto izdavanja certifikata	DNV TAA000011J
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika Čelik
Material electrical contact	Mjed
Material winding	Bakar