

Magnetni svitak VACN-N-A1-3A-EX2-N

Broj artikla: 8029138

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz, non-sparking.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Izolirana žica s klasom izolacije	H
Parametri svitka	230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 6,9 VA, snaga držanja 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 5,4 VA, snaga držanja 3,3 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Mjesto izdavanja certifikata	DNV TAA000011J
ATEX kategorija plina	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika Čelik
Material electrical contact	Mjed
Material winding	Bakar