


Magnetni svitak

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Broj artikla: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Izolirana žica s klasom izolacije	H
Parametri svitka	230 V AC: 50/50 Hz, vršna snaga 11,5 VA, snaga držanja 8,0 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Mjesto izdavanja certifikata	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	207 g
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	0,61 m
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika Čelik
Material winding	Bakar