


Magnetni svitak

VACF-B-B2-16B

Broj artikla: 8030806

FESTO

Tip B spojnog rastera, industrijski standard, 120 V AC/60 Hz i
110 V AC/50-60 Hz



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | IEC 61010-1 |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri svitka | 110/120 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 4,4 VA, snaga držanja 3,3 VA |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 2,5 kV |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Maritime classification | see certificate |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Mjesto izdavanja certifikata | DNVGL-TAA000011J |
| Ograničenje temperature okoline i medija | -20 - 50 °C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 50 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 52,3 g |
| Električni priključak | Plug pattern type B to EN 175301-803 po industrijskom standardu (11 mm) |
| Vrsta pričvršćenja | s narovašenom maticom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA Čelik |
| Material solenoid coil | Bakar Čelik Termoplast |
| Material winding | Bakar |