


Priključna ploča VABS-S1-2S-N12

Broj artikla: 8032645

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Širina | 58 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-1 |
| Način aktiviranja | električno |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1,6 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 16 bar |
| Pilot pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Tlak upravljanja | 0 ... 10 bar |
| Prikladnost za vakuum | da |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 380 g |
| Vrsta pričvršćenja | Via through-hole for M6 screw |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 4 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 5 | 1/2 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijski tlačni ljev |