

Manometar PAGN-63-0.025M-G14-1.6

Broj artikla: 8036756

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Display range	0 ... 0,025 MPa
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Pogonski tlak	0 ... 0,25 bar
Operating pressure	0 ... 3,625 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	ABS
Material screen	PS
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	220 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika