


Povratni ventil VABF-L1-10H-H2

Broj artikla: 8047364

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina ventila	10 mm
Funkcija ventila	povratna funkcija koja se oslobađa
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0,5 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,4 g
Vrsta pričvršćenja	Tapped
Materijal - napomena	RoHS sukladno