



# Spojni vod NEBS-SM16G24-K-10-N-LE24

Broj artikla: 8048654  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-106
Odgovara normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	1.490 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M16x0,75
Električni spoj 1, broj pinova/žica	24
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	24
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	25
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	24
Područje pogonskog napona DC	30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	500 V
Duljina kabela	10 m
Svojstvo vodiča	Standard
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	> 51 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	> 127,5 mm
Promjer kabela	8,5 mm
Struktura kabela	25x0,14
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PVC