

Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-58AA-91

Broj artikla: 8058930

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	26,7 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.150 g
Kod sučelja, pogon	D32
Cod sučelja, Motor in	58AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno