

# Paralelni komplet EAMM-U-70-D32-68GA-96

Broj artikla: 8058951

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost            |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina                       | 70                    |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno           |
| Maks. brzina vrtnje            | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura ležaja             | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost zraka       | 0 - 95 %              |
| Mehanička zaštita              | IP40                  |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C         |
| Moment tromosti mase           | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,18 Nm               |
| Prenosivi okretni moment       | 7 Nm                  |
| Težina proizvoda               | 1.800 g               |
| Kod sučelja, pogon             | D32                   |
| Cod sučelja, Motor in          | 68GA                  |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno         |