


Paralelni komplet EAMM-U-110-S62-84AA-207

Broj artikla: 8059057

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina | 110 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 799 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,3 Nm |
| Prenosivi okretni moment | 9,5 Nm |
| Težina proizvoda | 6.900 g |
| Kod sučelja, pogon | S62 |
| Cod sučelja, Motor in | 84AA |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |