


# Utičnica spojke NPHS-D6-P-G14F

Broj artikla: 8059271

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	124 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno