

Magnetni svitak VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

Broj artikla: 8059808

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vrijeme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3.85 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 5 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mjesto izdavanja certifikata	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex mb IIC T5 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex mb IIIC T95°C Db
Ex temperatura okoline	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 40 °C
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	3-žilno Kabel s otvorenim krajem
Duljina kabla	1 m
Nazivni presjek vodiča	0,75 mm ²
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Aluminij Epoksidna smola Bakar Čelik
Material winding	Bakar