

# Plastična savitljiva cijev PTFEN-8X1-NT

Broj artikla: 8061173

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	90 mm
Unutarnji promjer	5,9 mm
Min. radijus savijanja	64 mm
Upute za korištenje	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,5 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 72,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Test na vatrootpornost	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,047 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 8 mm For barbed connector outside diameter 8 mm with union nut za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PTFE