


Aksijalni komplet EAMM-A-L95-115GA

Broj artikla: 8063527

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	192 Nm
Težina proizvoda	3.245 g
Kod sučelja, pogon	L95
Cod sučelja, Motor in	115GA
Materijal - napomena	RoHS sukladno