

Linearni pogon DLGF-...-32- -PPSA

Broj artikla: 8063801

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Hod	50 ... 1.000 mm
Promjer klipa	32 mm
Prigušivanje	PPS: samopodesivo pneumatsko prigušivanje krajnjih položaja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Osnovna vodilica Kuglično vođenje
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prez)
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	With mounting holes Without mounting holes
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	11,6 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	483 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa s priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno Free of copper
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Eloksirani aluminij