

# Piezo ventil

## VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1-P30

Broj artikla: 8065739

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	30
Opaska o stupnju zaštite	Ovisno o priključnom bloku
Normalni nazivni protok	18 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	19 l/min
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Nazivni pogonski tlak	0,5 bar
Pogonski tlak	0 ... 0,7 bar
Funkcija ventila	3/3-way, closed, monostable
Nazivni promjer	1,6 mm
Način aktiviranja	električno
Pneumatski priključak 1	Prirubnica
Pneumatski priključak 2	Prirubnica
Pneumatski priključak 3	Prirubnica
Medij	Inertni plinovi Air Oxygen (oxygen applications to IEC 60601-1 only on request) Dušik
Posebne karakteristike	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Finoća filtra	≤ 5 μm
Relativna vlažnost zraka	0 - 70 % ne kondenzira se
Rosište	≤ -20 °C
Maks. uklopna frekvencija	5 Hz
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Nazivni pogonski napon DC	310 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 310 V
Maks. primljena struja	5 mA
Maks. električna primljena snaga	1 mW
Težina proizvoda	8 g
Material seals	EPDM
Material housing	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjera rastera	17,2 mm
Dimenzije Š x D x V	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj letvi na priključnoj ploči
Položaj ugradnje	proizvoljno
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L