


camera head SBPB-R9C-U3-1E1A-C

Broj artikla: 8066471
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Rezolucija senzora	2456 x 2054 pixels (5 MPix)
Pričvršćenje objektiva	C-Mount
Vidno polje	Ovisno o izabranom objektivu
Širina	29 mm
Visina	29 mm
Duljina	49 mm
Vrsta pričvršćenja	Sa setom za prilagodbu
Nazivni pogonski napon DC	5 V
Električna primljena snaga	2,3 ... 3 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	20 - 80 %
Mehanička zaštita	IP30
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Uvjeti okoline	Zaštita od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline suho
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	52 g
Vrijeme osvjetljenja	27 μs ... 999 ms
Brzina slika (puna slika)	36 fps
Tip senzora	Boja
Radni razmak	Ovisno o izabranom objektivu
USB interface, function	Opskrba naponom Communication
USB interface, connection type	Utičnica
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy