

Elektronski modul VMPA14-MPM-EMM-4

Broj artikla: 8066768

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	80 mA do 25 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	25 mA nakon 25 ms
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	30 g
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno