

Dvostruka nazuvica NPFC-D-M5-G18-M

Broj artikla: 8069211

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Material threaded fitting	Poniklani mesing
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak	-0,95 ... 50 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	8,8 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno