

Redukcijska nazuvica NPFC-R-G1-G34-MF

Broj artikla: 8069238

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material threaded fitting | Poniklani mesing |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 50 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 96,2 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |