

Jedinka pogona kuglaste slavine VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PA10

Broj artikla: 8070235

FESTO

Brass ball valve actuator unit, with double-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 3/8", PN40, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3/8
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivni promjer DN	10
Pogonski tlak	5,5 ... 8 bar
Nazivni tlak armature	40
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Rosište 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 130 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Protok Kv	9,4 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklana
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Broj materijala kugle	CW614N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	1.371 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju