

Jedinka pogona kuglaste slavine VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3L-B2-PB20

Broj artikla: 8070267

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 3/8",
PN25, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3/8
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivni promjer DN	10
Pogonski tlak	5,5 ... 8 bar
Nazivni tlak armature	25
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Rosište 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 130 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Flow rate Kv type L	9,4 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklana
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Broj materijala kugle	CW614N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	1.927 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju