

Usisna zdjelica komplet OGVM-100-A-HN-G14F

Broj artikla: 8073846
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	26 mm
Min. radijus radnog predmeta R	90 mm
Nazivni promjer	8 mm
Promjer usisne zdjelice	100 mm
Volumen usisne zdjelice	115 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,6 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	10 ... 120 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	318 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	147 N
Težina proizvoda	109 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	HNBR