


Usisna zdjelica komplet OGVM-16X55-SV-N-G14F

Broj artikla: 8073852

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	3 mm
Min. radijus radnog predmeta R	10 mm
Nazivni promjer	3 mm
Veličina usisne zdjelice	16x55 mm
Volumen usisne zdjelice	2 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	ovalan, plosnat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,6 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	36 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	40 N
Težina proizvoda	29 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuuskog priključka
Vakuuski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR