

Amortizer DYEF-G8-M12-Y1

Broj artikla: 8073907

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Veličina | M12 |
| Hod | 1,2 mm |
| Prigušivanje | P prigušenje bez metalnog fiksno g graničnika |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Maks. naletna brzina | 0,8 m/s |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Duljina prigušivanja | 1,2 mm |
| Maks. pritezni moment | 5 Nm |
| Maks. primljena energija po hodu | 0,35 J |
| Težina proizvoda | 72,5 g |
| Vrsta pričvršćenja | s navojnim tuljkom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | visokolegirani čelik |