


# Priključna letva VABM-P7-18M-G18-M5-6

Broj artikla: 8076388

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	18 mm
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mjesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Težina proizvoda	270 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje