

Komplet adaptera EHAM-E20-40-E8-35

Broj artikla: 8081015

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	24 g
Kod sučelja, baza	E20
Interface code, layout	E8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter plate	Aluminijska legura za gnječenje