


Manometar PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Broj artikla: 8081401

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 16 bar
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	-40 ... 200 °C
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of threaded plug	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material housing	ABS visokolegirani čelik, nehrđajući
Material screen	PC
Boja, kućište	srebrno
Težina proizvoda	160 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika