


Linearni portal YXML-1

Broj artikla: 8082249

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Linijski portalni sustav sa modulom električnog pogona
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Interval održavanja	2.500 km
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter plate	Eloksirani aluminij
Material mounting bracket	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material energy chains	PA ojačan