

Sklop poklopca VAVC-F12-SCC-13-TP

Broj artikla: 8084035

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer DN	13
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Medij	Para Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja Inertni plinovi Mineralno ulje Voda filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 200 µm neutralne tekućine
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Temperatura medija	-30 ... 200 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	358 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified