


Prijenosnik EMGA-40-A-G5-40P

Broj artikla: 8085343

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zračnost zakretanja	0,35 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	5:1
Maks. brzina vrtnje pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	7,5 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,035 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	12 Nm
Maks. stupanj djelovanja	95 %
Krutost na zakretanje	0,8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	500 g
Sučelje prigona - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS sukladno