

# Cilindar zaustavljač DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2

Broj artikla: 8085912

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	30 mm
Promjer klipa	63 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Shock absorber, adjustable, at front
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Detekcija položaja prekretno poluge	za induktivne senzore
Osiguranje od zakretanja / vodenje	Šipka za vodenje
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	15 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	5.000 N
Težina proizvoda	3.400 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material roll	čelik