


Vod enkodera NEBM-T1G8-E- -N-R3G8

Broj artikla: 8085947

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	79 ... 1.255 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	ITT M3
Električni spoj 1, broj pinova/žica	12
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	RJ45
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Duljina kabela	1 ... 25 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 48 mm
Promjer kabela	5,8 mm
Struktura kabela	1x4x0,15+4x0,34 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,15 mm ² 0,34 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	IP30 za utični konektor Sub-D u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-10 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cable sheath	TPE-U(PUR)