


# Spojka EAMD-32-32-11-16X20-U

Broj artikla: 8086050

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	11 mm
Promjer 2 prihvata	16 mm
Veličina	32
Nazivna duljina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	16 Nm
Težina proizvoda	126 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno