


Blok podnožja VABS-P4-20S-G38

Broj artikla: 8087328

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	25 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	0 ... 6 bar
Pogonski medij	Inertni plinovi Air Oxygen
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć Maximum particle size 10 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-40 ... 80 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	97 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy