



Manometar PAGN-26-10-G18S

Broj artikla: 8088985

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pokazno područje [bara] | 0 ... 10 bar |
| Nazivna veličina, manometar | 26 |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdonovom cijevi |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Pogonski medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Faktor izmjeničnog opterećenja | 0,66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 4 |
| Mehanička zaštita | IP43 |
| Temperatura ležaja | -5 ... 50 °C |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Položaj priključka | Stražnja strana centrična |
| Pneumatski priključak | G1/8 with sealing ring |
| materijali u dodiru s medijem | ABS Mjed |
| Material of threaded plug | ABS |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PS |
| Boja, kućište | crno |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena bez kisika |