



# adaptive shape gripper

## DHEF-20-A

Broj artikla: 8092533

FESTO

Ostale duljine hoda na upit. Može se dobiti samo u standardnim duljinama hoda 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	20
Inverting cap version	Standard
Hod	66 mm
Min. promjer za prihvaćanje	12 mm
Maks. promjer prihvaćanja	38 mm
Drive system	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvatnice	Adaptive
Konstruktivna struktura	Inverting cap prisilno vođen proces gibanja
Vodilica	Osnovna vodilica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0,07 ... 0,1 bar
Burst pressure of cap	0,3 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	1 Hz
Vrijeme uvlačenja	290 ms
Vrijeme izvlačenja	270 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Moment tromosti masa	1,29 kgcm <sup>2</sup>
Orijentacijska vrijednost korisnog tereta	1 kg
Težina proizvoda	475 g
Vrsta pričvršćenja	To ISO 9409
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cap	VMQ (silikon)
Material housing	Eloksirani aluminij