


# Pripremna grupa MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Broj artikla: 8098374

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina  | 4   |
| Serija  | MS  |
| Položaj ugradnje  | okomito +/- 5°  |
| Pokaz tlaka   | s manometrom  |
| Operating pressure MPa                                      | 0,1 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak   | 1 ... 10 bar  |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min   |
| Normalni nazivni protok                                     | 1.700 l/min   |
| Pogonski medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                         | Compatibility with ester oil not guaranteed                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK                              | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja  | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura medija  | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura okoline   | -5 ... 50 °C  |
| Težina proizvoda  | 470 g   |
| Vrsta pričvršćenja  | Ugradnja vodova<br>s kutnikom za pričvršćenje<br>s priborom<br>po izboru: |
| Materijal - napomena  | RoHS sukladno   |