


Spojna ploča VABS-B14-T-FG14

Broj artikla: 8098884

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Connection direction upwards |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 192 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 2 | Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijska legura za gnečenje |