


# Navojni spoj NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Broj artikla: 8104288

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Tubing mounted via barbed connector                                 |
| Oblik   | Ravni oblik   |
| Veličina  | Diameter 8 mm   |
| Priključak za tekućine                          | UNF1/4-28   |
| Fluid connection 2                              | For tubing internal diameter 1.2 mm                                 |
| Medij   | Tekući mediji<br>Plinoviti mediji                                   |
| Note on the medium                              | Observe resistance of materials that come into contact with media   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,075 ... 0,4 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,75 ... 4 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -10,875 ... 58 psi  |
| Temperatura medija                              | 0 ... 35 °C   |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 35 °C   |
| Temperatura ležaja                              | -20 ... 70 °C   |
| Princip brtvljenja                              | tvrd  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno   |
| Nazivni moment pritezanja                       | 15 Ncm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 15 %  |
| Težina proizvoda                                | 1,06 g  |
| materijali u dodiru s medijem                   | PP  |
| Material of threaded plug                       | PA ojačan   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Sigurnost hrane                                 | Vidi dodatne informacije  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III  |
| Upute za korištenje                             | See application note (available on the Support Portal at festo.com) |