


# Navojni spoj NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Broj artikla: 8104289

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Tubing mounted via barbed connector
Oblik	Ravni oblik
Veličina	Diameter 8 mm
Priključak za tekućine	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 2.1 mm
Medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,4 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 58 psi
Temperatura medija	0 ... 35 °C
Temperatura okoline	0 ... 35 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Princip brtvljenja	tvrd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Nazivni moment pritezanja	15 Ncm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0,5 g
materijali u dodiru s medijem	PP
Material of threaded plug	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Upute za korištenje	See application note (available on the Support Portal at festo.com)